



55903 FESTE FOR Ø22 BRYTER

EI-nummer:

2494865

NSYSPCP

EAN: 3606480184482

Teknisk informasjon

Tilbehør / Separat Del Kategori	Kabelføring tilbehør
Produkt Eller Type Komponent	Feste
Produsert I	Cable duct
Kompatibel Med	Thalassa Thalassa PLA Thalassa Thalassa PLS Thalassa Thalassa PLM Spacial Spacial SBM Spacial Spacial S3D Spacial Spacial S3CM Spacial Spacial CRN
Anwendung	Multi-purpose
Montering	Dør
Sammensetning	1 oppheng
Antall Pr. Sett	Sett å 10

Komplementær

Materiale	Galvanisert stål
Festemetode	Av skruer på 22 mm utstyr
Høyde	100 mm
Bredde	30 mm
Dybde	11,5 mm
Diameter	22,5 mm 0 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,0 cm
Pakke 1 Bredde	3,5 cm
Pakke 1 Vekt	11,0 cm
Package 1 Weight	30,0 g
Enhetsstype Pakke 2	BAG
Antall Enheter I Pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	3,0 cm
Pakke 2 Bredde	4,0 cm

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Pakke 2 Lengde	11,0 cm
Pakke 2 Vekt	301,0 g
Enhetsstype Pakke 3	S01
Antall Enheter I Pakke 3	160
Pakke 3 Høyde	15,0 cm
Pakke 3 Bredde	15,0 cm
Pakke 3 Lengde	40,0 cm
Pakke 3 Vekt	4,933 kg

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens RoHS/REACH

Tilfredshetsresultater

✓	Reach Fri For Svhc	
✓	Fri For Giftige Tungmetaller	
✓	Kvikksølvfri	
✓	Informasjon Om Rohs-Unntak	Ja

Sertifiseringer og standarder

Reach-Regelverk	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring Proaktiv Kinas RoHS-erklæring (inngår ikke i Kinas RoHS direktivet)
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets Livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer