




Sokkelfront H200mm



NSYSPFX8200

EAN: 3606480626210

Teknisk informasjon

Serie	Spacial
Application	Utendørs heavy duty
Tilbehør / Separat Del Kategori	Tilbehør til kapsling
Produkt Eller Type Komponent	Sokkelfronten
Application	Multi-purpose
Nominal Dimensions Of The Housing	-
Sammensetning	festeelementer 4 hjørne deksel 1 front panel 1 bakside på panel 4 hjørne
Kompatibel Med	Spacial Spacial SF Spacial Spacial SM Spacial Spacial SD Spacial Spacial S3D Spacial Spacial CRN Spacial Spacial SFHD Spacial Spacial S3HD Spacial Spacial S3X Spacial Spacial SMX Spacial Spacial SFX Spacial Spacial SDX
Monteringssupport	Festesett S3HD Satt sokkelsidepaneler SFHD

Komplementær

Festemetode	Ved å feste elementet - på struktur lokasjon
Type Overflate	Ubehandlet
Høyde	200 mm
Bredde	Nominell: 800 mm Ekte: 815 mm
Vekt	9 kg

Miljø

Ip-Grad	IP20 (komplett sokkel)
Ik Beskyttelsesklasse	IK10

Forpakkingsinformasjon

Enhets type Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Pakke 1 Høyde	19,5 cm
Pakke 1 Bredde	20,5 cm
Pakke 1 Vekt	80,5 cm
Package 1 Weight	10,098 kg
Enhetsstype Pakke 2	PAM
Antall Enheter I Pakke 2	21
Pakke 2 Høyde	120 cm
Pakke 2 Bredde	100 cm
Pakke 2 Lengde	85 cm
Pakke 2 Vekt	230 kg

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens RoHS/REACH

Tilfredshetsresultater

 Kvikksølvfri	
 Informasjon Om Rohs-Unntak	Ja

Sertifiseringer og standarder

Reach-Regelverk	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring Produktet inngår ikke i Kinas RoHS-direktivet Stoffdeklarasjon til din informasjon
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets Livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer