


Produktdatablad

Spesifikasjoner



Spacial SF/SM - Sokkelfront - 200x1600 mm

El-nummer:
2494871

NSYSPF16200

EAN: 3606485126715

Teknisk informasjon

Serie	Spacial
Tilbehør / Separat Del Kategori	Tilbehør til kapsling
Produkt Eller Type Komponent	Sokkelfronten
Application	Multi-purpose
Nominal Dimensions Of The Housing	-
Sammensetning	festeelementer 4 hjørne deksel 4 hjørne 2 front panel 2 bakside på panel
Kompatibel Med	Spacial Spacial SF Spacial Spacial SM
Monteringssupport	Sokkelsidepaneler

Komplementær

Festemetode	Ved å feste elementet - på struktur lokasjon
Farge	Grå (RAL 7022)
Type Overflate	Epoxy-polyester pulver
Permanent Permissible Load	1300 kg
Høyde	200 mm
Bredde	Nominell: 1600 mm

Miljø

Ip-Grad	IP20 (komplett sokkel)
Ik Beskyttelsesklasse	IK10

Forpakkingsinformasjon

Enhets type Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	21,500 cm
Pakke 1 Bredde	21,500 cm
Pakke 1 Vekt	160,000 cm
Package 1 Weight	16,394 kg
Enhets type Pakke 2	P2M

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Antall Enheter I Pakke 2	20
Pakke 2 Høyde	90,000 cm
Pakke 2 Bredde	120,000 cm
Pakke 2 Lengde	200,000 cm
Pakke 2 Vekt	342,880 kg

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	IN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens RoHS/REACH

Tilfredshetsresultater

 Kvikksølvfri	
 Informasjon Om Rohs-Unntak	Ja

Sertifiseringer og standarder

Reach-Regelverk	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring Produktet inngår ikke i Kinas RoHS-direktivet Stoffdeklarasjon til din informasjon
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets Livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer