

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Spacial SF/SM - 2 sidepaneler til sokkel - 100x400 mm

El-nummer:
2494889

NSYSPS4100

EAN: 3606485126616

Teknisk informasjon

Serie	Spacial
Tilbehør / Separat Del Kategori	Tilbehør til kapsling
Produkt Eller Type Komponent	Sokkel sidepanelet
Application	Multi-purpose
Nominal Dimensions Of The Housing	-
Sammensetning	festeelementer 4 hjørne deksel 2 sideplate
Kompatibel Med	Spacial Spacial SF Spacial Spacial SM
Monteringssupport	Foran sokkel

Komplementær

Festemetode	Med skruer
Farge	Grå (RAL 7022)
Type Overflate	Epoxy-polyester pulver
Høyde	100 mm
Bredde	Nominell: 400 mm

Miljø

Ip-Grad	IP20 (komplett sokkel)
Ik Beskyttelsesklasse	IK10

Forpakkingsinformasjon

Enhets type Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,000 cm
Pakke 1 Bredde	11,500 cm
Pakke 1 Vekt	25,500 cm
Package 1 Weight	1,065 kg
Enhets type Pakke 2	S03
Antall Enheter I Pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	30,000 cm

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	13,200 kg
Enhetsstype Pakke 3	P12
Antall Enheter I Pakke 3	96
Pakke 3 Høyde	45,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	117,600 kg

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	TN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens RoHS/REACH

Tilfredshetsresultater

 Kvikksølvfri	
 Informasjon Om Rohs-Unntak Ja	

Sertifiseringer og standarder

Reach-Regelverk	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring Produktet inngår ikke i Kinas RoHS-direktivet Stoffdeklarasjon til din informasjon
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets Livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer