

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Spacial SF Ventilert tak - 600x800 mm

El-nummer: 2495350 NSYSVR608

EAN: 3606485133775

Teknisk informasjon

Serie	Spacial
Tilbehør / Separat Del Kategori	Tilbehør til kapsling
Produkt Eller Type Komponent	Ventilert tak
Applikasjon	Multi-purpose Elektronisk applikasjon
Montasjeplassering	På toppen av kabinettet
Kompatibel Med	Spacial Spacial SF egnet kabinett
Sammensetning	4 heis 1 tak
Antall Pr. Sett	Sett å 1

Komplementær

Materiale	Stål
Farge	Grå (RAL 7035)
Type Overflate	Epoxy-polyester pulver
Festemetode	Av heiser - skruetype M12 - Taket festepunkt lokasjon
Høyde	72 mm
Bredde	Ekte: 570 mm Nominell: 600 mm
Dybde	Ekte: 770 mm Nominell: 800 mm
Ip-Grad	IP30 i samsvar med IEC 60529

Forpakkingsinformasjon

Enhets type Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,0 cm
Pakke 1 Bredde	57,5 cm
Pakke 1 Vekt	77,5 cm
Package 1 Weight	9,0 kg
Enhets type Pakke 2	PAM
Antall Enheter I Pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	85,0 cm

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Pakke 2 Bredde	100,0 cm
Pakke 2 Lengde	120,0 cm
Pakke 2 Vekt	118,0 kg

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens RoHS/REACH

Tilfredshetsresultater

 Kvikksølvfri

 Informasjon Om Rohs-Unntak [Ja](#)

Sertifiseringer og standarder

Reach-Regelverk	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring Produktet inngår ikke i Kinas RoHS-direktivet Stoffdeklarasjon til din informasjon
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets Livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer