



Smartled innfellingssett -
Innfellingsbrakett

El-nummer:
6601877

OVA59823

EAN: 3606480786044

Teknisk informasjon

Serie	Exiway
Produkt Eller Type Komponent	Flush mounting kit
Tilbehør / Separat Del Kategori	Montasjetilbehør
Farge	Grå

Komplementær

Kompatibel Med	Exiway Exiway Smartled emergency light fitting
Produktkompatibilitet	Exiway Smart Exiway Smartled
Sammensetning	1 false ceiling kit 2 skrue diameter: 4 mm x 70 mm 2 washer 2 skrue diameter: 4 mm x 55 mm
Materiale	Stål
Bredde	210 mm
Høyde	170 mm
Dybde	42 mm
Cut-Out Dimensjoner	225 x 105 mm (Exiway Smart) 278 x 105 mm (Exiway Smartled)

Forpakkingsinformasjon

Enhets type Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,0 cm
Pakke 1 Bredde	17,2 cm
Pakke 1 Vekt	21,0 cm
Package 1 Weight	275,0 g
Enhets type Pakke 2	S03
Antall Enheter I Pakke 2	25
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	7,303 kg

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens

Tilfredshetsresultater

✓ Fri For Giftige Tungmetaller

✓ Kvikksølvfri

✓ Informasjon Om Rohs-Unntak [Ja](#)

Eu Rohs-Direktiv [I samsvar](#)
[EU RoHS-erklæring](#)

Kinas Rohs-Forskrift [Kinas RoHS-erklæring](#)
Proaktiv Kinas RoHS-erklæring (inngår ikke i Kinas RoHS direktivet)

Miljøinformasjon [Produktmiljøprofil](#)