Produktdatablad

Spesifikasjoner

EtherCAT modul ATV32 m/ 2xRJ45

El-nummer:

4171757 VW3A3601

EAN: 3606480326714

Teknisk informasjon

Produktspekter	Altivar
Produkt Eller Type Komponent	Kommunikasjon modul
Tilbehør / Separat Del Kategori	Kommunikasjon utstyr

Komplementær

Produktkompatibilitet	Lexium 32M
Kompatibel Med	Altivar Process Modular Altivar Machine ATV340 except Sercos drives Altivar Machine ATV320 Altivar Process ATV900 Altivar 32 Lexium 32
Kommunikasjonsport Protokoll	EtherCAT
Elektrisk Tilkobling	2 connectors RJ45
Overføringshastighet	100 Mbps
Maksimal Kabelavstand Mellom Enheter	100 m for 100 Mbps
Adressering	Logisk adressering Node adressering Posisjon adressering
Kommunikasjonsfunksjoner	PUD og SDO støtte Drive profil CiA 402 hastighetsmodus i samsvar med IEC 61800-7-201 (CiA 402) CANopen løpet EtherCAT (SFF)
Displaytype	1 LED for input status 1 LED for RUN 1 LED for feil 1 LED for output status

Miljø

Standarder	IEC 61800-7-201 (CiA 402)

Forpakningsinformasjon

Enhetstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,300 cm
Pakke 1 Bredde	4,500 cm
Pakke 1 Vekt	9,000 cm
Package 1 Weight	61,000 g
Enhetstype Pakke 2	S03

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Antall Enheter I Pakke 2	100
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	6,580 kg

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN

Garantiperiode

Garanti	18 months

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO_2-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

Les mer om Green Premium >

Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >

Transparens

RoHS/REACh

Tilfredshetsresultater

Kvikksølvfri	
Informasjon Om Rohs-Unntak	Ja
Pvc-Fri	

Sertifiseringer og standarder

Reach-Regelverk	REACh-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets Livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer