

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Profinet IO-modul

El-nummer:
4171777 VW3A3627

EAN: 3606480496967

Teknisk informasjon

Produktspekter	Altivar
Produkt Eller Type Komponent	Kommunikasjon modul

Komplementær

Kompatibel Med	Altivar Process ATV600 Altivar Machine ATV340 except Sercos drives Altivar Machine ATV320 Altivar 32 Altivar Process Modular Altivar Process ATV900
Kommunikasjonsport Protokoll	Link Layer Discovery Protocol Profinet
Elektrisk Tilkobling	2 connectors RJ45, ETHERNET
Overføringshastighet	100 Mbits
Displaytype	1 LED for MS (Module Status) 1 LED for NS (Network Status) 1 LED for TX/RX (Transmit/Receive port 1) 1 LED for TX/RX (Transmit/Receive port 2)
Bussen Profil	PROFIdrive
Vekt	0,3 kg

Miljø

Standarder	IEC 61800-7-201 (CiA 402)
------------	---------------------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,600 cm
Pakke 1 Bredde	6,500 cm
Pakke 1 Vekt	8,900 cm
Package 1 Weight	63,000 g
Enhetsstype Pakke 2	S03
Antall Enheter I Pakke 2	100
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Pakke 2 Vekt	6,700 kg
--------------	----------

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens RoHS/REACH

Tilfredshetsresultater

✓	Fri For Giftige Tungmetaller	
✓	Kvikksølvfri	
✓	Informasjon Om Rohs-Unntak	Ja
✓	Pvc-Fri	

Sertifiseringer og standarder

Reach-Regelverk	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets Livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer