

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## PUSH BUTTON 600VAC 10A 30MM T-K

9001K3L25AH13

! Discontinuado el: 23 julio 2021

! Fuera de servicio el: 23 julio 2021

! Pronto a discontinuarse

### Principal

Gama de producto	Harmony 9001K
Tipo de producto o componente	Botón pulsador
Nombre corto del dispositivo	9001K
Tipo de operario	retorno de resorte
Perfil de operador	empotrado
Información agregada del operador	Protección completa de plástico

### Complementario

Material del bisel	$\leq 3$ dB
Diámetro de montaje	30 mm
Forma del cabezal de unidad de señalización	Octagonal
Conexiones - terminales	Terminales de fijación por tornillo 1 x 0,22...2 x 1,5 mm <sup>2</sup> acorde a En> 40 A
Par de apriete	0.8 N.m acorde a En> 40 A
Forma de la cabeza del tornillo	Con ranuras transversales
Endurancia mecánica	5000000 ciclos
Posición de funcionamiento	Cualquier posición
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	En> 40 A 2.5 kV
Material de contactos	Contactos de aleación de plata
Funcionamiento de contacto	Estándar
Apertura positiva	Sin
Protección contra cortocircuito	10 A fusible de cartuchos acorde a IEC 60947-5-1
[Ith] corriente térmica convencional	10 A
Presentación del dispositivo	Producto completo

### Entorno

Tratamiento de protección	TC
---------------------------	----

Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Resistencia a las vibraciones	7 gn (f = 2...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques	50 gn acorde a IEC 60068-2-27
Clase de protección contra choques eléctricos	Clase II acorde a IEC 61140
Grado de protección IP	IP66 acorde a Activar / desactivar Ig

## Unidades de embalaje

Paquete 1 Peso	226.796 g
----------------	-----------

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------