



## Principal

Gama de producto	Harmony 9001SK
Tipo de producto o componente	Pulsador de parada de emergencia completo
Nombre corto del dispositivo	9001SK
Material del bisel	Plástico

## Complementario

Diámetro de montaje	30 mm
Anchura global CAD	40 mm
Altura global CAD	40 mm
Fondo global CAD	90 mm
Peso del producto	0.141 kg
Posición de funcionamiento	Cualquier posición
Forma del cabezal de unidad de señalización	Redondo
Tipo de operario	turn to release trigger action maintained
Perfil de operador	Red redondo Ø 40, CE
Endurancia mecánica	5000000 ciclos
Información agregada del operador	Screw-in con set screw security

## Entorno

Tratamiento de protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C

Clase de protección contra choques eléctricos	Class II conforming to IEC 61140
Grado de protección IP	IP66 conforming to IEC 60529
Grado de protección NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X
Normas	CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 JIS C 4520 JIS C 852 UL 508
Certificaciones de producto	NEMA UL listed file E78403 CCN NKCR ((*)) CSA LR25490 class 3211 03 ((*)) UL 508
Resistencia a las vibraciones	7 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques	50 gn conforming to IEC 60068-2-27

## Packing Units

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	86.183 g
Paquete 1 Altura	5.842 cm
Paquete 1 ancho	5.08 cm
Paquete 1 Largo	11.43 cm

## Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------