

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Signallampe hvit LED 24V

El-nummer:
4308169 XB6EDV1BP

! Utgått: 28. okt. 2020

EAN: 3389110630114

! Utgått

Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XB6E
Produkt Eller Type Komponent	Faststøpt signallampe
Kortnavn Utstyr	XB6E
Innfatningsmateriale	Plast
Montasjediameter	16 mm
Salg Per Udelelig Kvantitet	5
Formen På Varslingsenhets Hode	Rektangulær
Hette Eller Dekselfarge	Hvit
Lyskilde	Innebygget LED
Lysblokkforsyning	Direkte
[Us] Merkespenning	24 V DC polarised

Komplementær

Vekt	0,006 kg
Overspenningskategori	II i samsvar med IEC 60536
Driftsposisjon	Alle posisjoner
Merking	CE
Tilkoblingsklemmer	Isolert faston, forbindelses størrelse: 2,8 x 0,5 mm Lodde terminal, klem kapasitet: <= 0.75 mm² AWG 19 Rask kontakten
Tiltrekningsmoment	0,6...1 N.m
[Ui] Isolasjonsspenning	250 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1
[Uimp] Nominell Impulsspenning	2,5 kV i samsvar med IEC 60947-1
Signaltype	Klar
Strømforbruk	10 mA
Levetid	30000 t

Miljø

Omgivelsestemperatur For Lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur Drift	-10...55 °C
Ip-Grad	IP65 i samsvar med IEC 60529

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Standarder	JIS C8201-5-1 CSA C22.2 No 14 JIS C 852 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 UL 508 JIS C8201-1
Produktsertifikater	CCC cURus
Vibrasjonsmotstand	1 mm (f= 10...55 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	10 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens RoHS/REACH

Tilfredshetsresultater

✓	Reach Fri For Svhc	
✓	Kvikksølvfri	
✓	Informasjon Om Rohs-Unntak	Ja

Sertifiseringer og standarder

Reach-Regelverk	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Weee	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Produktets Livssyklus	Informasjon om levetidsslutt