


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Placa Soporte NS1000 Horizontal Fijo Mando Maneta-Rotativo

03480

Discontinúo el: 15 jun. 2023

Discontinúo

Principal

Gama	Prisma
Gama De Producto	Prisma P
Tipo De Producto O Componente	Placa de montaje
Categoría De Accesorios / Repuestos	Accesorio de instalación
Compatibilidad De Gama	Prisma Prisma P Cabina
Descripción De La Instalación	Armario - anchura 650 mm profundidad 800 mm Cubicle + duct ((*)) - anchura 650 mm profundidad 400 mm
Equipo Instalado	Compact, estado 1 fijo NS630b...1000 - control: maneta - horizontal instalación Compact, estado 1 fijo NS630b...1000 - control: mando rotativo - horizontal instalación
Descripción De Los Polos	1 x 3P, estado 1 fijo NS630b...1000 horizontal instalación 1 x 4P, estado 1 fijo NS630b...1000 horizontal instalación
Número De Módulos Verticales (50 Mm)	7 módulos, estado 1 NS630b...1000, conexión frontal en 650 mm cubicle + duct ((*)) 8 módulos, estado 1 NS630b...1000, conexión de conjunto de transferencia en 650 mm cubicle + duct ((*)) 7 módulos, estado 1 NS630b...1000, rear connection ((*)) en 650 mm armario
Normas	IEC 61439-2
Certificaciones De Producto	ASEFA

Complementario

Tratamiento De Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Acabado Exterior	Mate Liso
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)
Ancho	650 mm
Altura	350 mm
Peso Del Producto	2.84 kg

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Unidad Funcional	650 mm 400 mm Prisma P cubicle + duct (*) Compact NS630b...1000 fijo maneta horizontal 3P 1 conexión frontal 7 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle + duct (*) Compact NS630b...1000 fijo maneta horizontal 3P 1 conexión de conjunto de transferencia 8 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle + duct (*) Compact NS630b...1000 fijo mando rotativo horizontal 3P 1 conexión frontal 7 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle + duct (*) Compact NS630b...1000 fijo mando rotativo horizontal 3P 1 conexión de conjunto de transferencia 8 12.5 mm 650 mm 800 mm Prisma P armario Compact NS630b...1000 fijo maneta horizontal 3P 1 rear connection (*) 7 12.5 mm 650 mm 800 mm Prisma P armario Compact NS630b...1000 fijo mando rotativo horizontal 3P 1 rear connection (*) 7 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle + duct (*) Compact NS630b...1000 fijo maneta horizontal 4P 1 conexión frontal 7 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle + duct (*) Compact NS630b...1000 fijo maneta horizontal 4P 1 conexión de conjunto de transferencia 8 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle + duct (*) Compact NS630b...1000 fijo mando rotativo horizontal 4P 1 conexión frontal 7 12.5 mm 650 mm 800 mm Prisma P cubicle + duct (*) Compact NS630b...1000 fijo mando rotativo horizontal 4P 1 conexión de conjunto de transferencia 8 12.5 mm 650 mm 800 mm Prisma P armario Compact NS630b...1000 fijo maneta horizontal 4P 1 rear connection (*) 7 12.5 mm 650 mm 800 mm Prisma P armario Compact NS630b...1000 fijo mando rotativo horizontal 4P 1 rear connection (*) 7 12.5 mm
------------------	--

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4.5 cm
Paquete 1 Ancho	35.0 cm
Paquete 1 Longitud	58.0 cm
Paquete 1 Peso	3.06 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	S04
Número De Unidades En El Paquete 2	6
Paquete 2 Altura	30.0 cm
Paquete 2 Ancho	40.0 cm
Paquete 2 Longitud	60.0 cm
Paquete 2 Peso	19.075 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

- ✓

Sin Mercurio
- ✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí
- ✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil