

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Módulo Supresor TeSys D Varistor 110-240 VAC

LAD4VU

! Discontinuado el: 20 octubre 2022

! Discontinuado

### Principal

Gama	TeSys
Nombre corto del dispositivo	LAD4
Tipo de producto o componente	Filtro antiparasitario
Compatibilidad del producto	3P LC1D09...D38 4P LC1DT20...DT40 4P LC1D115 Módulo CAD

### Complementario

Ubicación de montaje	Frontal
Tipo de montaje	Por clips
Tecnología de supresión	Varistor (limitación de picos)
[Uc] tensión del circuito de control	110...250 V CA 50/60 Hz
Tensión máxima	2 Uc
Peso del producto	0.012 kg

### Entorno

Normas	IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 UL 60947-5-1 GB/T 14048.5
Certificaciones de producto	UL CSA
Grado de protección IP	410 acorde a IEC 60529
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...55 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...80 °C

### Unidades de embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1.100 cm

Package 1 Width	10.000 cm
Package 1 Length	4.000 cm
Package 1 Weight	14 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	3.000 cm
Package 2 Width	10.000 cm
Package 2 Length	11.000 cm
Package 2 Weight	142 g
Unit Type of Package 3	S01
Number of Units in Package 3	70
Package 3 Height	15.000 cm
Package 3 Width	15.000 cm
Package 3 Length	40.000 cm
Package 3 Weight	1.191 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

## Reemplazo(s) recomendado(s)