

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Contacto auxiliar inalámbrico NSXm

LV429454

Principal

Tipo De Producto O Componente	Wireless indication auxiliary
Nombre Corto Del Dispositivo	OF SD SDE
Aplicación Del Dispositivo	Breaker status monitoring ((*))
Compatibilidad De Gama	Compact NS UL Compact Compact NS Compact NSX Micrologic 7 Compact NS ComPacT NS new generation
Señalizaciones En Local	Abierto / cerrado, estado 1 indicación encendido/apagado Indicador de disparo del relé, estado 1 indicador de disparo Electrical fault ((*)), estado 1 disparo de avería
Tipo De Fallo	Fallo eléctrico general
Compatibilidad Del Producto	ZigBee device ((*))
Tipo De Red De Comunicaciones	ZigBee IEEE 802.15.4 - tipo de cable: 2405...2480 MHz)

Complementario

Tipo De Montaje	Ajustable en clip
Material Del Cuerpo	Plástico
Led De Estado	Con
Tipo Fuente De Alimentación	Batería
Vida De La Batería	10 yr
[Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques	8 kV
Endurancia Mecánica	50000 Ciclos
Normas	EN/IEC 60947 UL 489

Entorno

Grado De Protección Ip	IP4X conforming to IEC 60529
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-25...85 °C
Humedad Relativa	95 % en 55 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 1 Altura	4 cm
Paquete 1 Ancho	6 cm
Paquete 1 Longitud	8 cm
Paquete 1 Peso	36 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S02
Número De Unidades En El Paquete 2	62
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	2.652 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil