

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Conjunto Fijación Mural En Acero para Armarios Spacial S3D

NSYAEFPFSC

Descripción General

Tiempo de Entrega Suele entregarse en el plazo de 4 semanas

Principal

Gama	Spacial
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de fijación
Tipo de producto o componente	Soporte de fijación mural
Aplicación del dispositivo	Multiuso
Para dimensiones nominales de envoltorio	-
Ubicación de montaje	Parte trasera del armario
Tipo de accesorio de instalación	Posición horizontal o vertical
Compatibilidad de gama	Spacial S3DB Spacial S24
Composición de equipos	tornillos de fijación 4 terminal 4 junta de estanqueidad premontada
Cantidad por juego	Juego de 1

Complementario

Material	Acero
Acabado exterior	Revestido de zinc
Modo de fijación	Atornillado - tipo de tornillo M8 Atornillado - tipo de tornillo M6
Carga permanente admisible	250 kg 249.93 kg
Altura	Real, estado 1 74 mm
Anchura	Real, estado 1 42 mm
Profundidad	Separación de armario mural, estado 1 12 mm
Peso del producto	0.318 kg

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1 PCE

Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	283.77 g
Paquete 1 Altura	4 cm
Paquete 1 ancho	7.5 cm
Paquete 1 Largo	15 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	CAR
Número de Unidades en el Paquete 2	40
Paquete 2 Peso	12.77 kg
Paquete 2 Altura	24 cm
Paquete 2 Ancho	34 cm
Paquete 2 Largo	37 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	BB1
Número de Unidades en el Paquete 3	40
Paquete 3 Peso	11.871 kg
Paquete 3 Altura	23 cm
Paquete 3 Ancho	34.5 cm
Paquete 3 Largo	42 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración de REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------