


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Armario mural Thalassa de ABS/
PC puerta ciega IP66
310x215x160mm

NSYPLM32G

Principal

Gama	Thalassa
Nombre Del Producto	Thalassa PLM
Nombre Corto Del Dispositivo	PLM
Tipo De Caja	Multiuso
Categoría	Armario compacto
Altura Nominal	310 mm
Anchura Nominal	215 mm
Profundidad Nominal	160 mm
Montaje De Armario	Montaje en pared
Composición De Equipos	1 cuerpo 1 puerta 1 cierre
Tipo De Puerta	Con puerta
Tipo De Cierre	Cierre de doble barra de 3 mm

Complementario

Número De Cierres	1
Descripción De Placa De Montaje	Sin placa de montaje
Accesibilidad Para Funcionamiento	Parte frontal
Piezas Extraíbles	Puerta mediante bisagras
Material	ABS + PC
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Normas	Clasificación NEMA 4 X IEC 62208 Clasificación NEMA 13
Clase De Aislamiento Eléctrico	Clase II

Entorno

Grado De Protección Ip	IP66 acorde a IEC 60529
Grado De Protección Ik	IK10 acorde a IEC 62262
Resistencia Al Fuego	960 °C acorde a IEC 62208
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-40...80 °C

Unidades de embalaje

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	22 cm
Paquete 1 Ancho	18.01 cm
Paquete 1 Longitud	32 cm
Paquete 1 Peso	1.45 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	P12
Número De Unidades En El Paquete 2	70
Paquete 2 Altura	129 cm
Paquete 2 Ancho	80 cm
Paquete 2 Longitud	120 cm
Paquete 2 Peso	111 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas