

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Socket Screw Angled PratiKa (Toma) 32A 3P + E 200-250 VAC Panel

PKF32F424

Discontinuado el: 30 jun. 2023

Discontinuado

Principal

Gama	PratiKa ((*))
Tipo De Producto O Componente	Enchufe
Nombre Corto Del Dispositivo	Toma PratiKa
Categoría De Toma Y Enchufe	Baja tensión
Número De Polos	3P+E
Tipo De Red	CA
Estándar De Salida	Industrial

Complementario

Tipo De Montaje	Montado en panel
Forma Del Enchufe, Toma Y Estación De Control	En ángulo
[In] Corriente Nominal	32 A
[Ue] Tensión Asignada De Empleo	200...250 V
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Posición De Terminal De Tierra En Sentido Horario	9 h
Material De Toma Y Enchufe	Carcasa, estado 1 polímero autoextinguible de ingeniería
Material De Los Contactos	Manguitos, estado 1 bronce
Conexiones - Terminales	Tornillos imperdibles
Sección De Cable	2.5...10 mm²
Peso Del Producto	0.233 kg
Dimensión De La Base	91 x 100 mm
Altura	100 mm
Ancho	90 mm
Profundidad	117 mm
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Código Color De Tensión	Azul

Entorno

Normas	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Grado De Protección Ip	IP44 acorde a IEC 60529

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Grado De Protección Ik	IK08 conforming to EN 62262
Resistencia Al Fuego	850 °C acorde a IEC 60695-2-1
Humedad Relativa	50 % en 40 °C 70 % en 30 °C 90 % en 20 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	35 °C 86400 s)

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8.5 cm
Paquete 1 Ancho	9 cm
Paquete 1 Longitud	9.8 cm
Paquete 1 Peso	212 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	8
Paquete 2 Altura	17 cm
Paquete 2 Ancho	26.3 cm
Paquete 2 Longitud	27 cm
Paquete 2 Peso	1.871 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	S03
Número De Unidades En El Paquete 3	16
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	4.229 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas