

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Protección contra Sobretensiones DPS Surgelogic 40kA 600Y/347 VAC 3 Fases 4 Hilos NEMA 4X

SDSA3650

Principal

Producto	Dispositivo de protección contra sobretensiones
Gama	Surgelogic

Complementario

Tensión Nominal	600Y/347 V CA
Mcov	510 V
Sccr	200 kA
Corriente De Choque	40 kA por fase
Corriente Nominal De Descarga	10 kA
Número De Fases	3 fases
Configuración Del Cableado	4 cables
Señalización Local	LED de estado verde para funcionamiento normal
Longitud De Cable	609.60 mm
Altura	76.20 mm
Anchura	91.44 mm
Profundidad	86.36 mm

Entorno

Ambiente De Funcionamiento	65 °C
Clasificación De La Caja	NEMA 4X
Material De La Caja	negro plástico
Normas	UL 1449:ed. 4, estado 1 tipo I NEC 285, estado 1 tipo I CSA C22.2 No 8

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7.874 cm
Paquete 1 Ancho	9.906 cm
Paquete 1 Longitud	12.7 cm
Paquete 1 Peso	353.802 g

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Desempeño basándose en el bienestar



Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Compatible con las excepciones

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias