

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Dsisplay de visualizacion FMD121

TRV00121

Principal

Nombre Corto Del Dispositivo	FDM125
Tipo De Producto O Componente	Módulo de visualización
Categoría De Accesorios / Repuestos	Pantalla y accesorios de señalización
Compatibilidad De Gama	Masterpact MTZ1 Masterpact NW Masterpact NT Compact NSX Compact Compact NS630b...1600 Compact Compact NS1600b...3200 PowerPact PowerPact H PowerPact PowerPact J PowerPact PowerPact L PowerPact PowerPact P PowerPact PowerTag
Nombre Del Producto	Enerlin'X FDM
Función De Módulo	Control remoto Datos de la red Medición Alarma de visualización

Complementario

Tipo De Control	Mando a distancia
Tipo De Montaje	Montaje empotrado
Tipo De Montaje	Montaje en superficie con kit Interruptor de puerta
Tipo De Pantalla	Pantalla LCD con retroiluminación
Resolución De La Pantalla	128 x 128
Ángulo Horizontal X Vertical	60 x 30°
[Us] Tensión De Alimentación Nominal	24 V DC - 20...10 %
Consumo De Corriente	21 mA
Normas	CE CSA UL
Altura	96 mm
Ancho	96 mm
Profundidad	33.6 mm
Categoría De Accesorio/ Componente	Spare part para Compact NS630b...1600 ((*)) Spare part para ComPact NS1600b...3200

Entorno

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Grado De Protección Ip	IP53 frontal:
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-10...55 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5.803 cm
Paquete 1 Ancho	10.275 cm
Paquete 1 Longitud	10.375 cm
Paquete 1 Peso	244.5 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	34
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	8967 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	816
Paquete 3 Altura	95 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Longitud	120 cm
Paquete 3 Peso	224208 g

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

 Sin Pvc

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil