

Folha de dados do produto

Especificações



12M SIDE PANEL PRISMA G IP30

01042

! Descontinuado a partir de: 15/06/2023

! Descontinuado

Principal

Alcance	Prisma
Gama De Produtos	Prisma G
Tipo De Produto Ou Componente	Painel lateral
Acessório / Categoria De Peça Separada	Acessório de quadro eléctrico Peça de reserva
Compatibilidade Gama	Prisma Prisma G invólucro
Installation Description	Coluna montada na parede
Local De Montagem	Lado
Número De Módulos Verticais (50 Mm)	12

Complementar

Tratamento De Proteção	Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Acabamento De Superfície	Brilhante Epóxico poliéster texturizado
Cor	Branco(RAL 9001)
Opções De Cores Especiais	Sim
Largura	200 mm
Altura	625 mm
Profundidade	180 mm
Peso Líquido	1,29 kg
Quantidade Por Conjunto	Conjunto de 1

Ambiente

Grau De Proteção Ip	IP30
Grau De Protecção Ik	IK07 IK08

Unidades de Embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,0 cm
Package 1 Width	21,0 cm

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

Package 1 Length	68,0 cm
Package 1 Weight	1,388 kg
Unit Type Of Package 2	P12
Number Of Units In Package 2	60
Package 2 Height	67,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	97,0 kg

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------

Sustentabilidade

A etiqueta **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da sua categoria. O Green Premium promete a conformidade com os regulamentos mais recentes, a transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixo teor de CO₂.

O **guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que clarifica as normas globais de rótulo ecológico e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

-  Reach Sem Svhc
-  Sem Metais Pesados Tóxicos
-  Sem Mercúrio
-  Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)
-  Produto Com Componentes De Plástico Sem Halogéneo

Certificações e padrões

Diretiva Rohs Da Ue	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Perfil De Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil