


Folha de dados do produto

Especificações



SLOTTED MOUNTING PLATE W300 4M

03175

! Descontinuado a partir de: 02/11/2021

! Descontinuado

Principal

Alcance	Prisma
Gama De Produtos	Prisma G
Tipo De Produto Ou Componente	Placa de montagem
Acessório / Categoria De Peça Separada	Acessório de instalação
Compatibilidade Gama	Prisma Prisma G conduta
Installation Description	Calha de armário de fixação ao solo - largura 300 mm Calha para armário de montagem mural - largura 300 mm
Descrição Da Placa De Montagem	Ranhuras de plano
Dispositivo Instalado	Phaseo Transformador BT / BT
Número De Módulos Verticais (50 Mm)	4 módulo(s)Transformador BT / BT em 300 mm calha de armário de fixação ao solo 4 módulo(s)Transformador BT / BT em 300 mm calha para armário de montagem mural
Normas	IEC 61439-2
Certificações De Produtos	ASEFA

Complementar

Acabamento De Superfície	Galvanizado
Largura	300 mm
Altura	200 mm
Peso Líquido	0,315 kg
Functional Unit	300 mm Prisma G calha de armário de fixação ao solo Phaseo Transformador BT / BT 4 12,5 mm 300 mm Prisma G calha para armário de montagem mural Phaseo Transformador BT / BT 4 12,5 mm

Unidades de Embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	1,5 cm
Package 1 Width	19 cm
Package 1 Length	20 cm
Package 1 Weight	315 g

Garantia contratual

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

Garantia

24 meses

Sustentabilidade

A etiqueta **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da sua categoria. O Green Premium promete a conformidade com os regulamentos mais recentes, a transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixo teor de CO₂.

O **guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que clarifica as normas globais de rótulo ecológico e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

✓	Reach Sem Svhc	
✓	Sem Metais Pesados Tóxicos	
✓	Sem Mercúrio	
✓	Informações Das Isenções Rohs	Sim
✓	Produto Com Componentes De Plástico Sem Halogéneo	

Certificações e padrões

Diretiva Rohs Da Ue	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto