

Folha de dados do produto

Especificações



disparador Micrologic 2.0

33504

Principal

Alcance	ComPacT
Gama De Produtos	Nova geração ComPacT NS 630-1600b
Tipo De Produto Ou Componente	Unidade de disparo
Nome Do Disparador	Micrologic 2.0
Tecnologia Do Disparador	Electrónico
Compatibilidade Gama	Nova geração ComPacT NS630b...1600
Aplicação Do Aparelho	Distribuição
Number Of Poles	4P 3P
Descrição Dos Pólos Protegidos	4t 3t 3t + N/2
Funções De Protecção Do Disparador	Protecção básica
Tipo De Protecção	for protecção contra sobrecargas (longo retardamento) for protecção contra curtos-circuitos (instantânea)
Trip Unit Rating	630 A a 50 °C 800 A a 50 °C 1000 A a 50 °C 1250 A a 50 °C 1600 A a 50 °C 2000 A a 50 °C 2500 A a 50 °C 3200 A a 50 °C
Tipo De Rede	AC
Frequência Da Rede	50/60 Hz
Circuit Breaker Mounting Mode	Fixo Prolongamento

Complementar

Long-Time Pick-Up Adjustment Type Ir (Thermal Protection)	9 definições ajustáveis
[Ir] Long-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	0,4...1 x In
Long-Time Protection Delay Adjustment Type Tr	9 definições ajustáveis
[Tr] Long-Time Protection Delay Adjustment Range	0,7...16,6 s a 7,2 x Ir 0,5...24 s a 6 x Ir 12,5...600 s a 1,5 x Ir
Memória Térmica	20 mn
Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Type Ii	9 definições ajustáveis

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

[li] Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Range	1,5...10 x Ir
Protecção De Fuga À Terra	Sem
Interbloqueio Selectivo De Zonas Zsi	Sem
Sinalização Local	Parafalha elétrica 3 LEDs(vermelho) Paraerro interno 1 LED(vermelho)

Ambiente

Temperatura Do Ar Ambiente Para Operação	-25...70 °C
Temperatura Do Ar Ambiente Para Armazenamento	-50...85 °C

Unidades de Embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	13,500 cm
Package 1 Width	13,500 cm
Package 1 Length	38,000 cm
Package 1 Weight	306,000 g
Unit Type Of Package 2	P12
Number Of Units In Package 2	32
Package 2 Height	45,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	28,192 kg

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Sustentabilidade

A etiqueta **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da sua categoria. O Green Premium promete a conformidade com os regulamentos mais recentes, a transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixo teor de CO₂.

O **guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que clarifica as normas globais de rótulo ecológico e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

 Sem Mercúrio

 Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)

 Sem Pvc

Certificações e padrões

Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conforme com os requerimentos de excepção
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Perfil De Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil