

# Folha de dados do produto

Especificações



## AS-Interface - para paragem de emergência Ø 22 - plástico

ASISLB5

⚠ Descontinuado a partir de: 23/06/2021

⚠ Descontinuado

### Principal

Tipo De Produto Ou Componente	Interface para paragem de emergência de Ø 22
Compatibilidade De Gama	Sistema de cablagem AS-Interface
Material Do Colar De Fixação	Plástico
As-Interface	0.B.F.F
Fornecimento	Via AS-Interface

### Complementar

Tipo E Composição Dos Contactos	1 NF + 1 NF
Endereçamento	A utilizar terminal de ajuste
[Us] Tensão De Alimentação Nominal	24 V CC - 15...15 %
Consumo De Energia Em W	1,2 W
Consumo De Corrente	45 mA para Linha AS-Interface
Ligações - Terminais	Linha AS-Interface IDC
Durabilidade Mecânica	300000 ciclos
Peso Líquido	0,04 kg

### Ambiente

Normas	ISO 13849-1, categoria 4 EN/IEC 60947-5-1 EN 954-1, categoria 4 EN/IEC 60204-1
Certificações De Produtos	CSA UL TÜV
Grau De Protecção Ip	IP20em conformidade com IEC 60529
Temperatura Do Ar Ambiente Para Operação	-10...55 °C
Temperatura Do Ar Ambiente Para Armazenamento	-25...85 °C
Resistência Ao Choque	10 gn
Resistência A Vibrações	5 gn

### Unidades de Embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1

---

Package 1 Height	4,7 cm
Package 1 Width	5,3 cm
Package 1 Length	7,5 cm
Package 1 Weight	64 g

---

## Garantia contratual

---

Garantia	18 months
----------	-----------

## Sustentabilidade

A etiqueta **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da sua categoria. O Green Premium promete a conformidade com os regulamentos mais recentes, a transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixo teor de CO<sub>2</sub>.

O **guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que clarifica as normas globais de rótulo ecológico e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)

## Desempenho de bem-estar

 Sem Mercúrio

 Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)

### Diretiva Rohs Da Ue

Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)

[Declaração RoHS da EU](#)

### Regulamento Rohs China

[Declaração RoHS China](#)

Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.

### Weee

No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.