

Folha de dados do produto

Especificações



extremidade de cabo isolada –
tamanho médio – 2,5 mm² -
cinzento

AZ5CE025

Preço: 0,10 EUR

Principal

Gama De Produtos	Linergy
Tipo De Produto Ou Componente	Extremidade do cabo
Tamanho Da Extremidade Do Cabo	Médio
Normas	NF C 63-023
Tipo De Embalagem	Pacote distribuidor
Quantidade Por Conjunto	5 conjuntos de 100
Secção De Cruzamento De Cabo	2,5 mm ²

Complementar

Tipo De Extremidade Do Cabo	Único condutor
Informações Adicionais	Sem titular tag marcador
Cor	Cinzento
Material Do Aro	Plástico sem halogéneo
Material Do Tubo	Cobreem conformidade com ISO 1337
Número De Cabos	1
Calibre Awg	AWG 14
Tamanho Do Aro	Ø 4,7 mm
Diâmetro Do Tubo	2,5 mm
Comprimento	14 mm
Comprimento Do Tubo	8 mm
Peso Líquido	0,16 kg

Ambiente

Certificações De Produtos	UL
Temperatura Do Ar Ambiente Para Operação	-20...105 °C

Unidades de Embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	0,400 cm
Package 1 Width	0,400 cm
Package 1 Length	1,400 cm

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

Package 1 Weight	0,200 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	500
Package 2 Height	13,000 cm
Package 2 Width	7,000 cm
Package 2 Length	12,500 cm
Package 2 Weight	129,000 g
Unit Type Of Package 3	S04
Number Of Units In Package 3	20000
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	6,001 kg

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Sustentabilidade

A etiqueta **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da sua categoria. O Green Premium promete a conformidade com os regulamentos mais recentes, a transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixo teor de CO₂.

O **guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que clarifica as normas globais de rótulo ecológico e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

✓	Reach Sem Svhc	
✓	Sem Metais Pesados Tóxicos	
✓	Sem Mercúrio	
✓	Informações Das Isenções Rohs	Sim
✓	Sem Pvc	
✓	Produto Com Componentes De Plástico Sem Halogéneo	

Certificações e padrões

Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conforme Declaração RoHS da EU
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Weee	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Perfil De Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas