

Folha de dados do produto

Especificações



Canalis - caixa de alimentação 63A 3F + N + PE



KNA63AB4

Preço: 241,48 EUR

Principal

Gama De Produtos	Canalis
Nome Do Produto	KN
Nome Curto Do Aparelho	KNA
Compatibilidade Do Produto	Canalis KNA busbar trunking 40...63 A
Tipo De Produto Ou Componente	Unidade de alimentação
Conductors Material	Alumínio
[Ie] Corrente Estipulada De Funcionamento	63 A
[Ue] Tensão Operacional Nominal	230 ... 500 V
Número De Circuitos	1
Polaridade Do Caminho De Cabos Do Barramento	3L + N + PE L + N + PE
Tipo De Protecção	Sem protecção
Tipo De Controlo	Sem
Cor	Branco(RAL 9001)

Complementar

Equipamento Fornecido	Batente
Local De Montagem	Esquerda Direita
Modo De Montagem	Por cliques
Suporte De Montagem	Barramento
Ligações - Terminais	Bloco de terminais para 16 mm² flexível Bloco de terminais para 25 mm² rígido
Largura	265 mm
Profundidade	71 mm
Altura	92 mm
Peso Líquido	580 g
Normas	IEC 61439-6

Ambiente

Grau De Protecção Ip	IP55em conformidade com IEC 60529
Grau De Protecção Ik	IK08 conforming to IEC 62262

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

Unidades de Embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8,000 cm
Package 1 Width	11,000 cm
Package 1 Length	29,900 cm
Package 1 Weight	650,000 g
Unit Type Of Package 2	P06
Number Of Units In Package 2	36
Package 2 Height	37,400 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	29,818 kg

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Sustentabilidade

A etiqueta **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da sua categoria. O Green Premium promete a conformidade com os regulamentos mais recentes, a transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixo teor de CO₂.

O **guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que clarifica as normas globais de rótulo ecológico e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

✓	Reach Sem Svhc	
✓	Sem Metais Pesados Tóxicos	
✓	Sem Mercúrio	
✓	Informações Das Isenções Rohs	Sim
✓	Produto Sem Halogéneo	

Certificações e padrões

Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conforme Declaração RoHS da EU
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Weee	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Perfil De Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas