

Folha de dados do produto

Especificações



Set of 2 supports 200x300mm and 1DIN rail. For mounting in S3D & S57 enclosures

NSYAMRD2030

⚠ Descontinuado a partir de: 23/09/2022

⚠ Descontinuado

Principal

Anwendung	Aplicação terminal
Alcance	Spacial
Tipo De Produto Ou Componente	Din rail support
Acessório / Categoria De Peça Separada	Acessório de montagem
Tipo De Calha	DIN
Parágrafo Involucro De Dimensões Nominais	Não aplicável H: 200 mm W: 300 mm D: 150 mm
Suporte De Montagem	Pernos Posteriores de Fixação Direta
Compatibilidade Gama	Spacial Spacial CRN Spacial Spacial S3D Spacial Spacial S3DB Spacial Spacial S3X
Composição Do Dispositivo	2 trilho de suporte 1 calha DIN simétrica
Quantidade Por Conjunto	Conjunto de 1

Complementar

Material	aço galvanizado
Modo De Fixação	Aparafusado aos pernos posteriores
Ajuste De Montagem	Calha DIN ajustável em altura, passo 12,5 mm
Altura	30 mm
Largura	150 mm
Profundidade	290 mm
Peso Líquido	0,4 kg

Unidades de Embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3 cm
Package 1 Width	15 cm
Package 1 Length	29 cm
Package 1 Weight	400 g

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------

Sustentabilidade

A etiqueta **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da sua categoria. O Green Premium promete a conformidade com os regulamentos mais recentes, a transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixo teor de CO₂.

O **guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que clarifica as normas globais de rótulo ecológico e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

✓	Reach Sem Svhc	
✓	Sem Metais Pesados Tóxicos	
✓	Sem Mercúrio	
✓	Informações Das Isenções Rohs	Sim

Certificações e padrões

Diretiva Rohs Da Ue	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto