

Folha de dados do produto

Especificações



Spacial S3HF H400xW300xD200 EMC-immunity IP55 RAL7035

NSYS3HF4320P

Preço: 1 170,34 EUR

Principal

Alcance	Spacial
Nome Do Produto	Spacial S3HF
Application	Aplicação industrial
Category	Invólucro compacto
Altura Nominal Faça Involucro	400 mm
Comprimento Nominal Faça Involucro	300 mm
Profundidade Nominal Fazer Involucro	200 mm
Tipo De Porta	Opaca
Descrição Da Placa De Montagem	SEM placa de montagem
Tipo De Placa Frontal	Sem placa frontal
Tipo De Acessorio De Instalação	Montagem mural
Composição Do Dispositivo	1 corpo 1 porta com fechadura 1 placa de montagem

Complementar

Body Type	Corpo de peça única
Número De Portas	Face frontal 1
Tipo De Bloqueio	Fechadura de barra Dupla de 3 milímetros
Acessibilidade Para Operação	Topo
Pecas Removíveis	Porta por dobradiças
Material	Corpo aluzinco
Acabamento Superficial	Pó de epóxi-poliéster
Cor	cinzento RAL 7035)
Normas	IEC 60529
Peso Líquido	7 kg

Ambiente

Compatibilidade Electromagnética	Imunidade EMC
Grau De Protecção Ik	IK10em conformidade com IEC 62262
Grau De Protecção Ip	IP55

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

Unidades de Embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	40,0 cm
Package 1 Width	30,0 cm
Package 1 Length	20,0 cm
Package 1 Weight	7,0 kg

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------

Sustentabilidade

A etiqueta **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da sua categoria. O Green Premium promete a conformidade com os regulamentos mais recentes, a transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixo teor de CO₂.

O **guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que clarifica as normas globais de rótulo ecológico e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar



Sem Mercúrio



Informações Das Isenções Rohs

[Sim](#)

Certificações e padrões

Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Perfil De Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas