

Folha de dados do produto

Especificações



60mm Tower R Pole

XVC6B1

⚠ Descontinuado a partir de: 30/06/2023

⚠ Descontinuado

Principal

Gama De Produtos	Harmony XVC6
Tipo De Produto Ou Componente	Coluna luminosa monolítica completa pré-cablada
Tipo De Unidade Da Bateria De Indicadores Luminosos Ou Indicadores	1 unidade iluminada
Sinalização Sonora	Sem
Diâmetro De Montagem	60 mm
Nome Do Componente	XVC
Fonte De Luz	LED estável vermelho
[Us] Tensão Nominal De Alimentação	24 V
Tipo Do Circuito De Alimentação	CA / CC

Complementar

Material	Policarbonato: unidade iluminada ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno): unidade base PBT + ABS (UL94HB): tampa superior STK (banhado a crômio): tubo de suporte
Montagem Do Produto	Em tubo de suporte, 22 mm
Secção De Cruzamento De Cabo	0,33 mm²
Calibre Awg	AWG 22
Comprimento Do Cabo	600 mm
Marcação	CE
[Uimp] Tensão De Resistência Aos Choques	0,8 kV
Consumo De Corrente	25 mA
Frequência Da Intermitência	1 Hz
Peso Líquido	0,7 kg
Altura	428,3 mm

Ambiente

Normas	EN/IEC 61000-6-4 EN/IEC 61000-6-3 EN/IEC 61000-6-2
Certificações De Produtos	UL
Tratamento De Proteção	TC

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

Temperatura Do Ar Ambiente Para Armazenamento	-35...70 °C
Temperatura Do Ar Ambiente Para Operação	-10...50 °C
Classe De Protecção Contra Choques Eléctricos	Classe Iem conformidade com EN/IEC 61140
Grau De Protecção Ip	IP23 instalação de superfície verticaIem conformidade com EN/IEC 60529

Unidades de Embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8,5 cm
Package 1 Width	8,5 cm
Package 1 Length	77,5 cm
Package 1 Weight	978,0 g

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Sustentabilidade

A etiqueta **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da sua categoria. O Green Premium promete a conformidade com os regulamentos mais recentes, a transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixo teor de CO₂.

O **guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que clarifica as normas globais de rótulo ecológico e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência

Desempenho de bem-estar

✓ Sem Mercúrio

✓ Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)

Diretiva Rohs Da Ue	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
---------------------	---

Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China
------------------------	---------------------------------------

Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
----------------------	---

Perfil De Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil
-------------------------	---

Montagem e remoção

Torre pré-montada e pré-instalada

Montagem do tubo de suporte

