

Folha de dados do produto

Especificações



Symmetrical DIN rail H35D7.5mm - Length 400mm for spacial SBM



NSYAMRD40357SB

Preço: 6,79 EUR

Principal

Anwendung	Varias utilidades
Alcance	Spacial
Tipo De Produto Ou Componente	Calha
Acessório / Categoria De Peça Separada	Acessório de montagem
Tipo De Calha	Simétrico DIN
Parágrafo Involucro De Dimensões Nominais	Não aplicável
Suporte De Montagem	Parafuso self-tapping
Compatibilidade Gama	Spacial Spacial SBM
Composição Do Dispositivo	1 calha
Quantidade Por Conjunto	Conjunto de 10

Complementar

Material	aço
Acabamento De Superfície	Revestimento de zinco
Modo De Fixação	Por parafuso - tipo de parafuso Ø5 mm self-tapping screws - traseira do recinto localização
Altura	35 mm
Largura	Nominal 385 mm Centros de fixação 364 mm
Profundidade	7,5 mm
Espessura	1 mm
Peso Líquido	0,13 kg

Unidades de Embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	0,75 cm
Package 1 Width	3,5 cm
Package 1 Length	39 cm
Package 1 Weight	130 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

Package 2 Height	4 cm
Package 2 Width	4,5 cm
Package 2 Length	39 cm
Package 2 Weight	1,308 kg
Unit Type Of Package 3	PAM
Number Of Units In Package 3	2400
Package 3 Height	48 cm
Package 3 Width	100 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	320 kg

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------

Sustentabilidade

A etiqueta **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da sua categoria. O Green Premium promete a conformidade com os regulamentos mais recentes, a transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixo teor de CO₂.

O **guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que clarifica as normas globais de rótulo ecológico e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

✓	Reach Sem Svhc	
✓	Sem Metais Pesados Tóxicos	
✓	Sem Mercúrio	
✓	Informações Das Isenções Rohs	Sim

Certificações e padrões

Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Perfil De Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas