

Folha de dados do produto

Especificações



indicador lum. XVD amarelo fixo -
BA 15d base - 230 V, máx. - IP 40

XVDLS38

! Descontinuado a partir de: 17/04/2020

! Descontinuado

Principal

Gama De Produtos	Harmony XVD Optimum
Tipo De Produto Ou Componente	Indicador luminoso em miniatura completo
Tipo De Unid. Da Bateria De Indicadores Luminosos/ Indicadores	Unidade base fixação directa Unidade iluminada
Tipo De Sinalização	Estável
Diâmetro De Montagem	45 mm
Nome Do Componente	XVDLS
Material	Poliamida reforçada com vidro: unidade base Policarbonato: unidade iluminada
Fonte De Luz	Lâmpada não incluída, amarelo
Tipo De Lâmpada	Incandescente com BA 15d base
[Us] Tensão De Alimentação Nominal	<= 230 V
Maximum Power Dissipation In W	5 W

Complementar

Ligações - Terminais	Terminais de abraçadeiras roscadas, <= 1 x 1,5 mm ² com extremidade do cabo
Entrada De Cabo	1 entrada roscada para Pg 7
[Uij] Tensão Estipulada De Isolamento	250 Vem conformidade com IEC 60947-1
[Uimp] Tensão De Resistência Aos Choques	4 kVem conformidade com IEC 60947-1
Largura Total Cad	45 mm
Altura Total Cad	104 mm
Profundidade Total Cad	45 mm
Descrição De Terminais Iso N° 1	(COM-1)PW (GND)GROUND
Peso Líquido	0,08 kg

Ambiente

Certificações De Produtos	CSA UL
Normas	EN/IEC 60947-5-1
Tratamento De Proteção	TC
Temperatura Do Ar Ambiente Para A Operação	-25...70 °C

Temperatura Do Ar Ambiente Para Armazenamento	-40...70 °C
Classe De Protecção Contra Choques Eléctricos	Classe IIem conformidade com IEC 60536
Grau De Protecção Ip	IP40em conformidade com IEC 60529

Garantia contratual

Garantia	18 months
-----------------	-----------

Sustentabilidade

A etiqueta **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da sua categoria. O Green Premium promete a conformidade com os regulamentos mais recentes, a transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixo teor de CO₂.

O **guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que clarifica as normas globais de rótulo ecológico e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

 Sem Mercúrio

 Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)

Certificações e padrões

Regulamento Reach

[Declaração REACH](#)

Diretiva Rohs Da Ue

Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)

Regulamento Rohs China

[Declaração RoHS China](#)

Divulgação Ambiental

[Perfil ambiental do produto](#)

Weee

No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.


Perfil De Circularidade

Não são necessárias operações de reciclagem específicas

Desenhos das dimensões

Sinalizador iluminado

Dimensões



Montagem e remoção

Sinalizador iluminado

Corte do painel para fixação direta

