


Folha de dados do produto

Especificações



Alarme electrónico pnp branco



XVS72BMWP

Preço: 227,70 EUR

Principal

Gama De Produtos	Harmony XVS
Tipo De Produto Ou Componente	Alarme electrónico
Nome Curto Do Aparelho	XVS

Complementar

Cor	Branco
Material	ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno): corpo PC (policarbonato): cobertura de terminal
Marcação	CE
Categoria De Sobretensão	Classe IIem conformidade com IEC 61140
Suporte De Montagem	Calha DIN 72mm
[Us] Tensão De Alimentação Nominal	12...24 V CC
[Uimp] Tensão De Resistência Aos Choques	0,8 kV
Consumo De Corrente	117 mA a 12 V 125 mA a 24 V 158 mA a 12 V 200 mA a 24 V
Capacidade De Ligação De Aperto	<= 1 x 1,5 mm²
Largura	72 mm
Altura	72 mm
Profundidade	69,3 mm
Peso Líquido	0,18 kg

Ambiente

Tipo De Saída Discreta	PNP
Tipo De Sinalização	Alarme de 16 tons
Normas	IEC 61000-6-3 IEC 61000-6-2 UL 464
Certificações De Produtos	UR
Tratamento De Proteção	TC
Temperatura Do Ar Ambiente Para Armazenamento	-35...70 °C
Temperatura Do Ar Ambiente Para Operação	-10...50 °C
Grau De Proteção Ip	Montado em painel IP54em conformidade com IEC 60529

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

Nível De Ruído	0...90 dB tonalidade contínua ou intermitente) a 1 m
----------------	--

Unidades de Embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	10,5 cm
Package 1 Width	9,3 cm
Package 1 Length	9,5 cm
Package 1 Weight	265 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	16
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	5,164 kg
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	16
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	5,164 kg

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Sustentabilidade

A etiqueta **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da sua categoria. O Green Premium promete a conformidade com os regulamentos mais recentes, a transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixo teor de CO₂.

O **guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que clarifica as normas globais de rótulo ecológico e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

 Sem Mercúrio

 Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)

Certificações e padrões

Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Perfil De Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil

Desenhos das dimensões

Alarme eletrônico

Dimensões

