


Fișă tehnică produs

Specificatii



TeSys D - suppressor module - RC circuit - 110...240 V AC

LA4DA2U

Principal

Gama	TeSys
Nume scurt al dispozitivului	LA4D
Tip produs sau componenta	Module de suprimare
Compatibilitate produs	3P LC1D80...D150 4P LC1D80004...D115004 4P LC1D40008...D80008

Suplimentar

Locul de montare	Sus
Mod de montare	Cu suruburi
Tehnologie de suprimare	Circuit RC
Tensiune circuit de comanda	110...240 V c.a. 50/60 Hz
Maximul varfurilor de tensiune	3 Uc
Greutate neta	0,018 kg

Mediu

Standarde	SR EN 60947-5-1 EN 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5
Certificari produs	UL CSA
Grad de protectie IP	IP2x conformitate cu SR EN 60529
Temperatura ambientala de functionare	-25...55 °C
Temperatura de depozitare	-40...80 °C

Unitati de ambalare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	22,0 g
Inaltimea formei de impachetare 1	2,7 cm

Latimea formeii de impachetare 1	4,2 cm
Lungimea formeii de impachetare 1	5 cm
Tip unitate a formeii de impachetare 2	P06
Numar de unitati in forma de impachetare 2	2496
Greutatea formeii de impachetare 2	70,612 kg
Inaltimea formeii de impachetare 2	77 cm
Latimea formeii de impachetare 2	60 cm
Lungimea formeii de impachetare 2	80 cm
Tip unitate a formeii de impachetare 3	S01
Numar de unitati in forma de impachetare 3	78
Greutatea formeii de impachetare 3	1,88 kg
Inaltimea formeii de impachetare 3	15 cm
Latimea formeii de impachetare 3	15 cm
Lungimea formeii de impachetare 3	40 cm

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------