


Folha de dados do produto

Especificações



CAIXA DE SOBREPOR METALICA 1000X800X300MM

NSYCRN108300

Preço: 630,98 EUR

Principal

Alcance	Spacial
Nome Do Produto	Spacial CRN
Application	Varias utilidades
Category	Invólucro compacto
Altura Nominal Faça Involucro	1000 mm
Comprimento Nominal Faça Involucro	800 mm
Profundidade Nominal Fazer Involucro	300 mm
Tipo De Acessorio De Instalação	Montagem mural
Composição Do Dispositivo	1 corpo 1 porta 1 fechadura 2 placa de passagem de cabo fundo
Tipo De Porta	Opaca
Descrição Da Placa De Montagem	SEM placa de montagem

Complementar

Body Type	Lados feitos a partir de uma única secção basculante Parte traseira soldada com perfil duplo formando uma área selada protegida
Número De Portas	Face frontal 1
Abertura De Porta	Reversível 120 °)
Tipo De Bloqueio	Fechadura de barra Dupla de 3 milímetros
Tipo De Placa Frontal	Padrão
Acessibilidade Para Operação	Topo
Peças Removíveis	Porta por dobradiças Placa de passagem de cabo por parafusos
Material	Corpo aço
Acabamento Superficial	Pó de epóxi-poliéster
Cor	cinzento RAL 7035)
Normas	IEC 62208
Certificações De Produtos	cUL UL DNV-GL
Peso Líquido	34 kg

Ambiente

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

Grau De Proteção Ip	IP66em conformidade com IEC 60529
Grau De Protecção Ik	IK10em conformidade com IEC 62262

Unidades de Embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	31,5 cm
Package 1 Width	82,0 cm
Package 1 Length	102,0 cm
Package 1 Weight	34,244 kg
Unit Type Of Package 2	PAM
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	200,0 cm
Package 2 Width	100,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	252,708 kg

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Sustentabilidade

A etiqueta **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da sua categoria. O Green Premium promete a conformidade com os regulamentos mais recentes, a transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixo teor de CO₂.

O **guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que clarifica as normas globais de rótulo ecológico e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

 Sem Mercúrio

 Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)

Certificações e padrões

Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Perfil De Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas