

Folha de dados do produto

Especificações



HMI encl. Spacial S3CM.
H800xW600xD300IP54 IK10,
RAL7035.Rear door.

NSYS3CM806030

Preço: 1 589,73 EUR

Principal

Alcance	Spacial
Nome Do Produto	Spacial S3CM
Application	Aplicação diálogo homem-máquina
Category	Invólucro de controlo
Altura Nominal Faça Involucro	800 mm
Comprimento Nominal Faça Involucro	600 mm
Profundidade Nominal Fazer Involucro	300 mm
Tipo De Acessorio De Instalação	Sistema suspensão
Destino Do Produto	Interface
Composição Do Dispositivo	1 corpo 1 porta com fechadura 2 calha 1 placa de reforço 1 moldura de acabamento frontal 1 placa de passagem de cabo

Complementar

Tipo De Corpo	Corpo de peça única
Tipo De Porta	Opaca
Número De Portas	Posterior 1
Abertura De Porta	Reversível 120 °)
Tipo De Bloqueio	Fechadura de barra Dupla de 3 milímetros
Descrição Da Placa De Montagem	SEM placa de montagem
Tipo De Placa Frontal	Padrão
Acessibilidade Para Operação	Posterior
Peças Removíveis	Porta por dobradiças Moldura de guarnição por parafusos 2 calhas por parafusos Placa de passagem de cabo por parafusos
Material	Invólucro e face frontal aço Moldura alumínio
Acabamento Superficial	Pó de epóxi-poliéster
Cor	Involucro cinzento RAL 7035) Face frontal cinzento RAL 7040)
Peso Líquido	29,106 kg

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

Ambiente

Grau De Proteção Ip	IP54em conformidade com IEC 60529
Grau De Protecção Ik	IK10em conformidade com IEC 62262

Unidades de Embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	82,0 cm
Package 1 Width	62,0 cm
Package 1 Length	32,0 cm
Package 1 Weight	29,106 kg

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Sustentabilidade

A etiqueta **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da sua categoria. O Green Premium promete a conformidade com os regulamentos mais recentes, a transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixo teor de CO₂.

O **guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que clarifica as normas globais de rótulo ecológico e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

 Sem Mercúrio

 Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)

Certificações e padrões

Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Perfil De Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas