

Folha de dados do produto

Especificações



SFX 304L stainless suitable enclosure,
H2000xW1200xD600mm, Scotch Brite® finish.

NSYSFX201260

Preço: 12 571,79 EUR

Principal

Alcance	Spacial
Nome Do Produto	Spacial SFX
Enclosure Type	Varias utilidades
Category	Suporte para caixa + abraçadeira, dupla
Nominal Height	2000 mm
Nominal Width	1200 mm
Nominal Depth	600 mm
Product Installation	Montagem no solo
Composição Do Dispositivo	1 estrutura 2 porta com moldura de reforço 1 Sistema de Bloqueio com Punho porta 4 braçadeira de placa de montagem 1 placa de passagem de cabo

Complementar

Tipo De Corpo	Estrutura de peça única dobrada e soldada Painel traseiro integrado
Tipo De Porta	Opaca
Número De Portas	Face frontal 2
Abertura De Porta	Reversível 120 °)
Tipo De Bloqueio	Bloqueio de três pontos, lidar com cinco milímetros insert-bar duplo
Descrição Da Placa De Montagem	SEM placa de montagem
Tipo De Placa Frontal	Opaca
Acessibilidade Para Operação	Topo Lado
Peças Removíveis	Porta por dobradiças Braçadeira de placa de montagem por parafusos Placa de passagem de cabo por clips
Material	Estrutura e porta aço inoxidável 304L Manipulo zamak Dobradiça aço inoxidável
Acabamento Superficial	Involucro Scotch-Brite ® escovado Manipulo pintado
Peso Líquido	113,5 kg

Ambiente

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

Normas	IEC 62208
Grau De Proteção Ip	IP55em conformidade com IEC 60529
Grau De Protecção Ik	IK10em conformidade com IEC 62262
Característica Ambiental	Corrosivo Higiene específica

Unidades de Embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	70,0 cm
Package 1 Width	125,0 cm
Package 1 Length	212,0 cm
Package 1 Weight	138,0 kg

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Sustentabilidade

A etiqueta **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da sua categoria. O Green Premium promete a conformidade com os regulamentos mais recentes, a transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixo teor de CO₂.

O **guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que clarifica as normas globais de rótulo ecológico e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

 Sem Mercúrio

 Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)

Certificações e padrões

Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Perfil De Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas