


# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Kit metal montaj incastrat pentru comutator selector Ø22 si buton iluminat

ZB4BZ022

### Principal

|                                       |                                                                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama De Produse                       | Harmony XB4                                                                                  |
| Tip Produs Sau Componenta             | Kit de montare incastrata                                                                    |
| Categorii Accesorii / Piese De Schimb | Accesorii de montare si prindere                                                             |
| Destinatie Accesorii/Piese Separate   | Selector cu high bezel și protecțieinalta<br>Buton iluminat cu high bezel și protecțieinalta |

### Suplimentar

|                        |                                                                                                                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilitate Produs | ZB4BK<br>ZB4BD.8<br>ZB4BD<br>ZB4BD.9<br>ZB4BJ<br>ZB4BH..3<br>ZB4BA.6<br>ZB4BW                                                                             |
| Finisare Suprafata     | Chromium plated                                                                                                                                           |
| Grad De Protectie Ip   | IP66 conformitate cu SR EN 60529 (fata frontala)<br>IP69 conformitate cu SR EN 60529 (fata frontala)<br>IP69K conformitate cu DIN 40050-9 (fata frontala) |
| Grad De Protectie Ik   | IK06 conforming to IEC 50102                                                                                                                              |
| Diametrul De Montaj    | 30,5 mm                                                                                                                                                   |
| Cantitate Pe Set       | Set de 1                                                                                                                                                  |

### Unitati de ambalare

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare  | PCE       |
| Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare          | 1         |
| Inaltime Prima Forma De Impachetare                  | 5,500 cm  |
| Latime Prima Forma De Impachetare                    | 4,300 cm  |
| Lungime Prima Forma De Impachetare                   | 5,200 cm  |
| Greutate Prima Forma De Impachetare                  | 31,000 g  |
| Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare | S02       |
| Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare         | 80        |
| Inaltime A Doua Forma De Impachetare                 | 15,000 cm |
| Latime A Doua Forma De Impachetare                   | 30,000 cm |
| Lungime A Doua Forma De Impachetare                  | 40,000 cm |

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Greutate A Doua Forma De<br>Impachetare | 2,889 kg |
|-----------------------------------------|----------|

## Garanție contractuală

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|

## Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezintă angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai bună performanță de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementări, transparența în ceea ce privește impactul asupra mediului, precum și produse circulare și cu emisii reduse de CO<sub>2</sub>.

**Ghidul pentru evaluarea sustenabilității produsului** este un ghid care clarifică standardele globale de etichetă ecologică și modul de interpretare a declarațiilor de mediu.


[Ghid pentru evaluarea sustenabilității unui produs >](#)

## Echipament sustenabil

|                                    |                                                                                                                                                                                 |                                    |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <div><div><div>✓</div></div></div> | Conform Reach Fara Svhc                                                                                                                                                         |                                    |
| <div><div><div>✓</div></div></div> | Fara Metale Grele Toxice                                                                                                                                                        |                                    |
| <div><div><div>✓</div></div></div> | Fara Mercur                                                                                                                                                                     |                                    |
| <div><div><div>✓</div></div></div> | Informatii Privind Scutirea De La Rohs                                                                                                                                          | Da                                 |
| Regulamentul Reach                 | <a href="#">Declaratia REACH</a>                                                                                                                                                |                                    |
| Directiva Rohs Ue                  | Conform                                                                                                                                                                         | <a href="#">Declaratia RoHS UE</a> |
| Regulamentul Rohs China            | <a href="#">Declaratia RoHS China</a>                                                                                                                                           |                                    |
| Weee                               | În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în puștele de colectare a deșeurilor menajere. |                                    |

Dimensions Drawings

Dimensions with Flush Mounting Kit



e : Clamping thickness : 1.2 to 2.8 mm / 0.05 to 0.11 in.  
(1) Additional row of contacts or double contact

Mounting and Clearance

Panel Cut-Out and Mounting

