


Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



upuštена montažna ploča sa prerezima Š600 9M

03173

! Obustavljeno: 28. 3. 2022.

! Discontinued

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Prisma
Grupa Proizvoda	Prisma G
Tip Proizvoda Ili Komponente	Montažna ploča
Pribor / Posebna Kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost Grupe Proizvoda	Prisma Prisma G orman
Installation Description	Slobodnostojeći orman - širina 600 mm Nadzidni orman - širina 600 mm
Opis Montažne Ploče	Uvučena sa izrezima
Broj Vertikalnih Modula (50 Mm)	9 modul(i) u 600 mm slobodnostojeći orman 9 modul(i) u 600 mm nadzidni orman
Standardi	IEC 61439-2
Sertifikacija Proizvoda	ASEFA

Dopunske informacije

Završna Obrada	Galvanizirano
Širina	600 mm
Visina	450 mm
Masa Proizvoda	1,455 kg
Functional Unit	600 mm Prisma G slobodnostojeći orman 9 12,5 mm 600 mm Prisma G nadzidni orman 9 12,5 mm

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3 cm
Package 1 Width	45 cm
Package 1 Length	47 cm
Package 1 Weight	1,455 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Prozirnost



RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

- ✓

Reach Bez Svhc
- ✓

Bez Toksičnih Teških Metala
- ✓

Bez Žive
- ✓

Informacije O Rohs Izuzecima

Da
- ✓

Proizvod Sa Plastičnim Delovima Bez Halogena

Sertifikacija i standardi

Eu Rohs Direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda