


Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



perforirana upuštena montažna ploča Š300 9M

03178

Obustavljeno: 28. 3. 2022.

Discontinued

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Prisma
Grupa Proizvoda	Prisma G
Tip Proizvoda Ili Komponente	Montažna ploča
Pribor / Posebna Kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost Grupe Proizvoda	Prisma Prisma G kablovski vod
Installation Description	Slobodnostojeće kablovsko polje - širina 300 mm Nadzidno kablovsko polje - širina 300 mm
Opis Montažne Ploče	Uvučena sa izrezima
Broj Vertikalnih Modula (50 Mm)	9 modul(i) u 300 mm slobodnostojeće kablovsko polje 9 modul(i) u 300 mm nadzidno kablovsko polje
Standardi	IEC 61439-2
Sertifikacija Proizvoda	ASEFA

Dopunske informacije

Završna Obrada	Galvanizirano
Širina	300 mm
Visina	450 mm
Masa Proizvoda	0,605 kg
Functional Unit	300 mm Prisma G slobodnostojeće kablovsko polje 9 12,5 mm 300 mm Prisma G nadzidno kablovsko polje 9 12,5 mm

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3 cm
Package 1 Width	21,4 cm
Package 1 Length	45 cm
Package 1 Weight	605 g
Unit Type Of Package 2	CAR
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	20 cm
Package 2 Width	40 cm

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	4,32 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	48
Package 3 Height	75 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	34,56 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Prozirnost



RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

- ✓

Reach Bez Svhc
- ✓

Bez Toksičnih Teških Metala
- ✓

Bez Žive
- ✓

Informacije O Rohs Izuzecima

Da
- ✓

Proizvod Sa Plastičnim Delovima Bez Halogena

Sertifikacija i standardi

Eu Rohs Direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda