

Folha de dados do produto

Especificações



Sirene multi-sons 12/24vdc 2 tons

XVS10BMW

Preço: 386,69 EUR

Principal

Gama De Produtos	Harmony XVS
Tipo De Produto Ou Componente	Alarme
Nome Curto Do Aparelho	XVS
Cor	Branco
Tipo De Sinalização	Alarme de 2 tons
[Us] Tensão De Alimentação Nominal	12 V CA / CC 24 V CA / CC
Nível De Ruído	106 dB tonalidade contínua ou intermitente) a 1 m

Complementar

Material	PC: corpo
Peso Líquido	0,8 kg
Marcação	CE
[Uimp] Tensão De Resistência Aos Choques	0,8 kV
Consumo De Corrente	300 mA a 24 V 500 mA
Capacidade De Ligação De Aperto	<= 1 x 1,5 mm²
Ligação Elétrica	Cabo 6,5...8,5 mm
Largura	114 mm
Altura	114 mm
Profundidade	153,2 mm

Ambiente

Normas	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
Tratamento De Proteção	TC
Temperatura Do Ar Ambiente Para Armazenamento	-35...70 °C
Temperatura Do Ar Ambiente Para Operação	-30...50 °C
Classe De Protecção Contra Choques Eléctricos	Classe IIem conformidade com EN/IEC 61140
Grau De Protecção Ip	IP53

Unidades de Embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
------------------------	-----

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	19,500 cm
Package 1 Width	14,000 cm
Package 1 Length	14,000 cm
Package 1 Weight	1,032 kg
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	8
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	9,698 kg
Unit Type Of Package 3	P06
Number Of Units In Package 3	32
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	49,792 kg

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Sustentabilidade

A etiqueta **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da sua categoria. O Green Premium promete a conformidade com os regulamentos mais recentes, a transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixo teor de CO₂.

O **guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que clarifica as normas globais de rótulo ecológico e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência

Desempenho de bem-estar

✓ Sem Mercúrio

✓ Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)

Diretiva Rohs Da Ue	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
---------------------	---

Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China
------------------------	---------------------------------------

Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
----------------------	---

Perfil De Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil
-------------------------	---

Desenhos das dimensões

Campainha

Dimensões

