



Principal

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Gama de produse | Harmony 9001K |
| Tip produs sau componenta | Selector |
| Nume scurt al dispozitivului | K |
| Tip de operator | maintained |
| Profil utilizator | Black standard knob |

Suplimentar

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Material rama | Metal cromat |
| Diametrul de montaj | 30 mm |
| Informatii de pozitie operator | 2 pozitii |
| Tip si compozitie contacte | Fara bloc de contacte |
| Prezentare dispozitiv | Element de baza |

Mediu

| | |
|------------------------|---|
| Grad de protectie NEMA | NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13 |
| Certificari produs | UL listed file E42259 CCN NKCR CE CSA LR24590 clasa 3211 03 |

Packing Units

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Tip unitate a formei de impachetare 1 | PCE |
| Număr de produse în pachet | 1 |
| Greutate colet(Lbs) | 122,47 g |
| Inaltimea formei de impachetare 1 | 5,08 cm |
| Latimea formei de impachetare 1 | 5,842 cm |
| Lungimea formei de impachetare 1 | 7,112 cm |
| Tip unitate a formei de impachetare 2 | S01 |

| | |
|--|------------|
| Numar de unitati in forma de impachetare 2 | 24 |
| Greutatea formei de impachetare 2 | 3,249 kg |
| Inaltimea formei de impachetare 2 | 15 cm |
| Latimea formei de impachetare 2 | 15 cm |
| Lungimea formei de impachetare 2 | 40 cm |
| Tip unitate a formei de impachetare 3 | PAL |
| Numar de unitati in forma de impachetare 3 | 1800 |
| Greutatea formei de impachetare 3 | 225,435 kg |
| Inaltimea formei de impachetare 3 | 101,6 cm |
| Latimea formei de impachetare 3 | 101,6 cm |
| Lungimea formei de impachetare 3 | 121,92 cm |

Offer Sustainability

| | |
|--|--|
| Stare ofertă sustenabilă | Produs Green Premium |
| Regulamentul REACH | Declaratia REACH |
| Directiva RoHS UE | Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE |
| Fara mercur | Da |
| Informatii privind scutirea de la RoHS | Da |
| Regulamentul RoHS China | Declaratia RoHS China |
| Raport de mediu | Profilul ambiental al produsului |
| WEEE | În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere. |

Garanție contractuală

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|