

Fișă tehnică produs

Specificatii



bec Incandescent Continuu, Ba 15D, 230 V C.A./C.C., 5 W

DL1EDMS

Fabricatie intrerupta la data de: 28 iul. 2023

Produs retras de la comercializare

Principal

Compatibilitate Gama	Harmony XVM Optimum
Categorii Accesorii / Piese De Schimb	Accesoriu iluminat
Tip De Accesorii / Piese Separate	Bec incandescent
Denumire Accesorii/Piese Separate	Bec incandescent
Destinatie Accesorii/Piese Separate	Girofar si baterie de indicatoare
Baza Bec	BA 15d
Tip Semnalizare	Stabil
[Us] Tensiune Nominala De Alimentare	230 V c.a./c.c.
Luminanta	650 cd/m ²
Cantitate Indivizibila De Vanzare	10

Suplimentar

Puterea Disipata Maxima In W	5 W
Greutate Neta	0,007 kg

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	5,0 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	3,5 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	8,8 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	7,0 g
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	BB1
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	10
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	3,5 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	5,0 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	8,8 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	79,0 g

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Unitate De Masura Pentru A Treia Forma De Impachetare	S01
Numar Unitati In A Treia Forma De Impachetare	140
Inaltime A Treia Forma De Impachetare	15 cm
Latime A Treia Forma De Impachetare	15 cm
Lungime A Treia Forma De Impachetare	40 cm
Greutate A Treia Forma De Impachetare	1,466 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezinta angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta in ceea ce priveste impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilitatii produsului este un ghid care clarifica standardele globale de eticheta ecologica si modul de interpretare a declaratiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilitatii unui produs >](#)



Transparenta RoHS/REACH

Echipament sustenabil

 Conform Reach Fara Svhc

 Informatii Privind Scutirea De La Rohs [Da](#)

Certificari si standarde

Regulamentul Reach	Declaratia REACH
Directiva Rohs Ue	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Regulamentul Rohs China	Declaratia RoHS China
Raport De Mediu	Profilul ambiental al produsului
Weee	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Profil Circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale