

Fișă tehnică produs

Specificatii



Cabinet Spacial WM canopy
W400xD150, culoare RAL7035,
elemente de fixare incluse

NSYTJ4015

Principal

Gama	Spacial
Categorii Accesorii / Piese De Schimb	Accesoriu cofret
Tip Produs Sau Componenta	Aparate
Aplicatie	Multifunctional
Compatibilitate Gama	Spacial (Spacial CRN) Spacial (Spacial S3D)
Pentru Dimensiunile Nominale Ale Carcasei	-
Locul De Montare	Pe acoperis
Compozitie Dispozitiv	acoperis elemente de fixare instruction sheet

Suplimentar

Material	Oțel galvanizat
Culoare	Gri (RAL 7035)
Finisare Suprafata	Pudră epoxy-poliester
Mod De Fixare	Cu 4 suruburi - tipul surubului M6
Inaltime	36 mm
Latime	Real 409 mm Nominal 400 mm
Adancime	Nominal:150 mm
Greutate Neta	1,35 kg
Diametrul De Montaj	8 mm

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	4,0 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	20,0 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	42,0 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	1,35 kg

Garanție contractuală

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezinta angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta in ceea ce priveste impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilitatii produsului este un ghid care clarifica standardele globale de eticheta ecologica si modul de interpretare a declaratiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilitatii unui produs >](#)



Transparenta RoHS/REACH

Echipament sustenabil

 Fara Mercur

 Informatii Privind Scutirea De La Rohs Da

Certificari si standarde

Regulamentul Reach	Declaratia REACH
Directiva Rohs Ue	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Regulamentul Rohs China	Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport De Mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil Circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale