

Fișă tehnică produs

Specificatii



Filtru Acoperis Ventilator/Grilaj Evacuare AcoperisIp54Profil 228X228Mm

NSYTRASV1

Principal

Gama	Linergy
Nume Produs	TR
Tip Produs Sau Componenta	Component carrier
Nume Scurt Al Dispozitivului	TRA
Categorii Accesorii / Piese De Schimb	Accesoriu de conectare
Compatibilitate Produs	TRV borna cu surub - deconectare suport amovibil terminal block TRR bornă cu arc - deconectare suport amovibil terminal block TRP push-in - deconectare suport amovibil terminal block
Lungime	24 mm
Grosime	5,2 mm

Suplimentar

Sectiune Cablu	2,5 mm ² 4 mm ²
Number Of Connections	2 1
Numar Terminale	3 2
Numarul De Intrari De Masurare	0 1
Mod De Montare	Conectare
Cantitate Pe Set	Set de 10
Greutate Neta	3,54 g
Culoare	Gri

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	2,0 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	6,0 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	9,0 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	3,0 g
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	BAG

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	10
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	6,0 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	2,0 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	9,0 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	36,0 g
Unitate De Masura Pentru A Treia Forma De Impachetare	S01
Numar Unitati In A Treia Forma De Impachetare	200
Inaltime A Treia Forma De Impachetare	15,0 cm
Latime A Treia Forma De Impachetare	15,0 cm
Lungime A Treia Forma De Impachetare	40,0 cm
Greutate A Treia Forma De Impachetare	892,0 g

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezintă angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai bună performanță de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementări, transparența în ceea ce privește impactul asupra mediului, precum și produse circulare și cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilității produsului este un ghid care clarifică standardele globale de etichetă ecologică și modul de interpretare a declarațiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilității unui produs >](#)

Echipament sustenabil

✓	Conform Reach Fara Svhc	
✓	Fara Metale Grele Toxice	
✓	Fara Mercur	
✓	Informatii Privind Scutirea De La Rohs	Da
✓	Produs Cu Piese Din Plastic Fara Halogen	

Regulamentul Reach	Declaratia REACH
Directiva Rohs Ue	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Regulamentul Rohs China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)