



### Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Zadnji priključci
Pribor / posebna kategorija	Pribor za povezivanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact NW Masterpact NW20 rastavljač Masterpact NW Masterpact NW25 rastavljač Masterpact NW Masterpact NW32 rastavljač Masterpact NW Masterpact NW32 prekidač Masterpact NW Masterpact NW20 prekidač Masterpact NW Masterpact NW25 prekidač
Broj polova	4P
[In] nazivna struja	3200 A H1 izvlačivo 3200 A H2 izvlačivo 3200 A H3 izvlačivo 3200 A H1 fiksno 3200 A H2 fiksno 3200 A L1 izvlačivo 2000 A H3 izvlačivo 2000 A L1 izvlačivo 2500 A H1 izvlačivo 2500 A H1T izvlačivo 2500 A H2 izvlačivo 2500 A H2A izvlačivo 3200 A H1T izvlačivo 3200 A H2A izvlačivo 2500 A N1 fiksno 2500 A H1 fiksno 2500 A H2 fiksno 2500 A H2A fiksno 2500 A H1T fiksno 2500 A L1 fiksno 2500 A H1b fiksno 2500 A N2 fiksno 3200 A H2A fiksno 3200 A H1T fiksno 3200 A L1 fiksno 3200 A H1b fiksno 3200 A HA fiksno 3200 A HF fiksno 2500 A HA fiksno 2500 A HF fiksno 2500 A N1 izvlačivo 2500 A L1 izvlačivo 2500 A H1b izvlačivo

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

2500 A N2 izvlačivo  
2500 A HA izvlačivo  
2500 A HF izvlačivo  
2500 A HA10 izvlačivo  
3200 A H1b izvlačivo  
3200 A HA izvlačivo  
3200 A HF izvlačivo  
3200 A HA10 izvlačivo  
2500 A HA10 fiksno  
3200 A HA10 fiksno  
2500 A H3 izvlačivo  
2500 A H10 izvlačivo  
3200 A H10 izvlačivo

## Dopunske informacije

Položaj priključaka	Zadnja strana
Položaj na uređaju	Donja strana
Pozicija priključka	Horizontalno
Povezivanje	115 mm

## Offer Sustainability

Propis REACH	<a href="#">REACH deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS deklaracija za Kinu</a> Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------