


Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



zaštitna pregrada V100 mm za Linergy BS 400A zadnje sabirnice

04198

! Obustavljeno: 28. 3. 2022.

! Discontinued

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Linergy
Grupa Proizvoda	Linergy BS
Tip Proizvoda Ili Komponente	Izolaciona ploča
Pribor / Posebna Kategorija	Izolacioni pribor
Kompatibilnost Grupe Proizvoda	Linergy Linergy BS sabirnica Prisma Prisma G orman Prisma Prisma P kućište
Ip Stepen Zaštite	IPxx B
Pozicija Pregrade	Prednja

Dopunske informacije

Installation Description	Nadzidni orman - širina 600 mm Slobodnostojeći orman - širina 600 mm Slobodnostojeći orman - širina 850 mm Kućište - širina 650 mm
Broj Vertikalnih Modula (50 Mm)	2
Instalirani Uređaji	zadnja sabirnica
[Ie] Nazivna Struja	630 A
Količina Po Setu	Set od 1
Materijal	Plastika
Visina	100 mm
Širina	470 mm
Masa Proizvoda	0,32 kg
Boja	Providna

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	1,0 cm
Package 1 Width	10,0 cm
Package 1 Length	47,0 cm
Package 1 Weight	320,0 g

Unit Type Of Package 2 S04
Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Number Of Units In Package 2	40
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	13,7 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Prozirnost



RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

- ✓

Reach Bez Svhc
- ✓

Bez Toksičnih Teških Metala
- ✓

Bez Žive
- ✓

Informacije O Rohs Izuzecima

Da

Sertifikacija i standardi

Eu Rohs Direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda