

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Wibe - T račva W12/60-300 - pregalvanizovani čelik

782056

⚠ Obustavljeno: 13. 5. 2020.

⚠ Discontinued

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Wibe
Grupa Proizvoda	Wibe kablovski regali
Tip Proizvoda Ili Komponente	T račvanje
Kratko Ime Uređaja	W12
Mounting Location	Delimično na otvorenom sa niskom izloženošću koroziji skladišta i garaže za parkiranje

Dopunske informacije

Ugao U Radu	90 °
Tip Promene Smera	Horizontalno
Namena Proizvoda	Kablovski regali 60 mm 300 mm
Način Montiranja	Pritiskom
Način Pričvršćivanja	Sa klinom za spajanje Sa zavrtnjem
Material With Surface Treatment	Čelik, pregalvanizovano
Corrosion Class	C2
Visina	58 mm
Širina	397 mm
Dubina	497 mm
Masa Proizvoda	217 kg / set od 100

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,8 cm
Package 1 Width	39,8 cm
Package 1 Length	49,8 cm
Package 1 Weight	2,17 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Prozirnost



RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

- ✓

Reach Bez Svhc
- ✓

Bez Toksičnih Teških Metala
- ✓

Bez Žive
- ✓

Informacije O Rohs Izuzecima

Da

Sertifikacija i standardi

Propis Reach	REACH deklaracija
Eu Rohs Direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja