

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



DIN utičnice iPC - 2P+E - 16A -
250VAC - KEMA VDE 0620 - šuko

A9A15310

Cena* bez PDV-a: 1.051,00 RSD

Osnovne informacije

Range Of Product	Acti9
Ime Proizvoda	Acti 9 iPC
Tip Proizvoda Ili Komponente	Modularni izrez za utičnicu
Kratko Ime Uređaja	iPC
Broj Polova	2P + E

Dopunske informacije

[In] Nazivna Struja	16 A
[Ue] Nazivni Napon	250 V AC 50/60 Hz
Način Montiranja	Fiksno
Nosači Za Montažu	Simetričnu DIN šinu
9 Mm Redovi	5
Visina	81 mm
Širina	45 mm
Dubina	55 mm
Masa Proizvoda	100 g
Boja	Bela
Povezivanje - Priključci	Tunelski priključak1 kabl(ovi) 1...6 mm ² fleksibilni Tunelski priključak1 kabl(ovi) 1...10 mm ² kruti
Dužina Ogoljenog Dela Žice	13 mm
Moment Pritezanja	1,2 N.m

Okruženje

Standardi	VDE 0620 UNE 20315-1-1
Oznake Kvaliteta	EAC KEMA VDE
Ip Stepen Zaštite	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modularni orman) conforming to IEC 60529
Ik Stepen Zaštite	IK03
Tropikalizacija	2 u skladu sa IEC 60068-1
Relativna Vlažnost	95 % pri 55 °C

Temperatura Okoline Za Rad -25...70 °C
Cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Temperatura Okoline Za Skladištenje	-40...80 °C
-------------------------------------	-------------

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,500 cm
Package 1 Width	7,000 cm
Package 1 Length	8,500 cm
Package 1 Weight	98,600 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	5
Package 2 Height	7,500 cm
Package 2 Width	9,000 cm
Package 2 Length	24,000 cm
Package 2 Weight	554,000 g
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	75
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	8,643 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Prozirnost



RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

✓ Reach Bez Svhc	
✓ Bez Toksičnih Teških Metala	
✓ Bez Žive	
✓ Informacije O Rohs Izuzecima	Da

Sertifikacija i standardi

Propis Reach	REACH deklaracija
Eu Rohs Direktiva	Usaglašeno EU RoHS deklaracija
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Weee	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Profil Cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka