

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



relej za kontrolu kompresora iRCC 8A 1NC + 1NO - Uc 230V

A9E21183

Cena* bez PDV-a: 24.197,00 RSD

Osnovne informacije

Range Of Product	Acti9
Ime Proizvoda	Acti 9 iRC
Tip Proizvoda Ili Komponente	Upravljačka ploča
Kratko Ime Uređaja	iRCC
Primena Uređaja	Relej za kontrolu kompresora
Signalni Kontakt	1 C/O

Dopunske informacije

[Ie] Nazivna Struja	8 A pri 250 V AC 50/60 Hz (cos φ = 1)
Lokalna Signalizacija	Sprečavanje trenutnog ponovnog pokretanja Zelena LED lampica za uređaj pod naponom Crvena LED lampica za grešku Kontrola napajanja
Tip Podešavanja	Zakretna ručica: nadzor napajanja kompresora Izabran ožičenjem: opseg merenja
Prag Okidanja	+/- 5 % Us +/- 15 % Us
Opseg Vremenskog Kašnjenja	3...6 min
Greška Tačnosti	+/- 10 %
[Us] Nazivni Napon	230 V AC pri 50/60 Hz
Način Montiranja	Fiksno
Nosači Za Montažu	35 mm simetrična DIN šina
9 Mm Redovi	4
Visina	88,1 mm
Širina	36 mm
Dubina	67 mm
Masa Proizvoda	0,21 kg
Boja	Bela
Povezivanje - Priključci	Tunelski priključci6 kabl(ovi) 1,5 mm² kruti

Okruženje

Ip Stepen Zaštite	IP20
Temperatura Okoline Za Rad Uređaja	-5...55 °C
Temperatura Okoline Za Skladištenje	-40...80 °C

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,2 cm
Package 1 Width	8,0 cm
Package 1 Length	9,2 cm
Package 1 Weight	227,0 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	36
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	8,627 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Održivo Pakovanje

Performanse resursa

✓ Sustainable Packaging

Performanse dobrobiti

✓ Reach Bez Svhc

✓ Bez Toksičnih Teških Metala

✓ Bez Žive

✓ Informacije O Rohs Izuzecima [Da](#)

Propis Reach [REACH deklaracija](#)

Eu Rohs Direktiva [Usaglašeno](#)
[EU RoHS deklaracija](#)

Rohs Regulativa Za Kinu [RoHS deklaracija za Kinu](#)
Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)

Weee [Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.](#)