

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Acti 9 - rastavljač sa osiguračima
STI - 1P - 25 A - za osigurače 10.3
x 38 mm

A9N15636

Cena* bez PDV-a: 742,00 RSD

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Acti9
Ime Proizvoda	Acti 9 STI
Tip Proizvoda Ili Komponente	Rastavljač sa osiguračima
Kratko Ime Uređaja	STI
Broj Polova	1P

Dopunske informacije

[In] Nazivna Struja	2 A 4 A 6 A 10 A 16 A 20 A 25 A
Kriva Osigurača	AM GG
Veličina Osigurača	10.3 x 38 mm
[Ue] Nazivni Napon	500 V AC
[Ui] Nazivni Napon Izolacije	500 V AC 50/60 Hz
Način Montiranja	Sistemom na klik
Nosači Za Montažu	DIN šina
9 Mm Redovi	2
Visina	81 mm
Širina	18 mm
Dubina	75 mm
Boja	Bela
Povezivanje - Priključci	Vijčani priključni blokovi1 kabl(ovi) 0,75...10 mm ² kruti Vijčani priključni blokovi1 kabl(ovi) 0,5...6 mm ² fleksibilni Vijčani priključni blokovi2 kabl(ovi) 0,75...4 mm ² kruti Vijčani priključni blokovi2 kabl(ovi) 0,5...6 mm ² fleksibilni
Dužina Ogoljenog Dela Žice	12 mm
Moment Pritezanja	2 N.m

Okruženje

Standardi	IEC 60269-1/2 IEC EN 60947-3
-----------	---------------------------------

Ip Stepen Zaštite IP20
Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Stepen Zaprijanosti	3
Temperatura Okoline Za Rad Uređaja	-20...60 °C
Temperatura Okoline Za Skladištenje	-40...80 °C

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,800 cm
Package 1 Width	1,800 cm
Package 1 Length	8,400 cm
Package 1 Weight	55,000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	8,600 cm
Package 2 Width	9,400 cm
Package 2 Length	22,200 cm
Package 2 Weight	710,000 g
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	144
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	9,050 kg

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Prozirnost



RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

✓	Reach Bez Svhc	
✓	Bez Toksičnih Teških Metala	
✓	Bez Žive	
✓	Informacije O Rohs Izuzecima	Da
✓	Proizvod Bez Halogena	

Sertifikacija i standardi

Propis Reach	REACH deklaracija
Eu Rohs Direktiva	Usaglašeno EU RoHS deklaracija
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Weee	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja