


Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



prefabrik. priključak za horiz.fiksni
NSX250 sa ručicom, 3P 250A, na
Linery LGY

04423

⚠ Obustavljeno: 28. 3. 2022.

⚠ Discontinued

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Prisma
Grupa Proizvoda	Prisma P
Tip Proizvoda Ili Komponente	Priključak
Product Name	Prisma Prisma P orman
Pribor / Posebna Kategorija	Pribor za povezivanje
Standardi	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Sertifikacija Proizvoda	ASEFA

Dopunske informacije

Weza Kućišta I Uređaja	Linery sabirnica
Broj Polova	3P
Installation Description	Kućište - širina 650 mm
Instalirani Uređaji	Compact: fiksno NSX100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica horizontalno instalacija
[Ie] Nazivna Radna Struja	250 A
[In] Nazivna Struja	250 A
Masa Proizvoda	1,02 kg
Količina Po Setu	Set od 1
Functional Unit	650 mm 400 mm Prisma P kućište Compact NSX100...160 bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 direktno 3 650 mm 400 mm Prisma P kućište Compact NSX250 bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 direktno 3 650 mm 400 mm Prisma P kućište Compact NSX100...160 sa fiksno ručica horizontalno 3P 1 direktno 3 650 mm 400 mm Prisma P kućište Compact NSX250 sa fiksno ručica horizontalno 3P 1 direktno 3

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1

Package 1 Height 4,3 cm
Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Package 1 Width	27,5 cm
Package 1 Length	30 cm
Package 1 Weight	990 g

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Prozirnost



RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

- ✓

Reach Bez Svhc
- ✓

Bez Toksičnih Teških Metala
- ✓

Bez Žive
- ✓

Informacije O Rohs Izuzecima

Da

Sertifikacija i standardi

Eu Rohs Direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil Cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka